


TOLERANZEN (nach DIN 7715; Klasse P3)				
Zulässige Abweichung für PU-Weichschaum:	bis 30,0mm +/- 1,0mm	bis 50,0mm +/- 1,5mm	bis 100,0mm +/- 2,0mm	>100,0mm +/- 3,0mm
Zulässige Abweichung für PE-Hartschaum:	0 bis 4 mm +/- 0,4mm	>4 bis 6,3 mm +/- 0,5mm	>6,3mm bis 10 mm +/- 0,6mm	>10mm bis 25 mm +/- 0,8mm
	>25mm bis 40 mm +/- 1,0mm	>40mm bis 63 mm +/- 1,5mm	>63mm bis 100 mm +/- 2,0mm	>100mm bis 160 mm +/- 2,5mm



STÜCKLISTE								
POS.	Menge	Einheit	Einlage	Bezeichnung	Kontur	Material	Stärke/mm	Bemerkung
1	1	Stck.	UT	Strahlteil	U	PE 10 021	5	
2	1	Stck.	UT	Strahlteil	O	PE 10 021	30	
3	1	Stck.	UT	Füllstück	U	PE 10 021	5	POS.1 mit POS. 2 verkleben aus U wieder einlegen!
4	1	Stck.	OT	Strahlteil	O	PU 90 025	10	lt.Zeichnung einkleben

ÄNDERUNGEN				DATUM	NAME	ZEICHNUNGSNUMMER	WAG Funktion+Design Wiesenweg 10 36419 Geisa
			Erstellt	05.03.15	Goldbach	B6662-Viamed_150305	Kundenbezeichnung
			Geprüft				
			Freigabe	11.04.16	Fr.Talic-Lange		
			MUSTERNUMMER			KUNDE	
			15-235ia			VIAMED	
OT	16.12.15	Goldbach					
Sektor	Datum	Name					
							Maßstab 1:1